

マルチ固相合成器 KMS-3A (アルミ製マニホール仕様)

●アルミ製マニホールによる優れた耐久性

→従来のガラス製マニホールをアルミ製に変更

→高い溶媒耐性、振動耐性を実現しました

●高い攪拌効率(回転数:800rpm)

●多様な合成スケール(10ml, 20ml, 60ml)

●低価格設定

カラム固定ホルダー (2種類)

- ①10ml×5本+60ml×1本用
- ②20ml×5本+60ml×1本用

計2枚が標準添付されています

(写真は①10mlカラム×5・60mlカラム×1)

PTFE製二方コック

各カラムの弁の開閉を行います

振とうラック


単一方向回転振とうによる攪拌

回転速度コントローラー

0~800rpmまで調節可能


廃液瓶・穴あきゴム栓・ 吸引スプレー(オプション)

吸引により廃液を集めます
(写真構成例の他、ダイヤフラムポンプや
フラスコなど、お手持ちの機器・器具の
利用が可能です。)




PP製カラム (10ml, 20ml, 60ml, 150ml)

150mlカラムご利用の際は
併せてカラム固定ホルダーをお求め下さい



PTFE製二方コック

アルミ製マニホール



回転速度調節ネジ (SPEED ADJUST)

800rpm以上の回転数が必要な
場合、最大1,000rpmまで回転
数を調節できます。調節はマイ
ナスドライバーで行います。



◆主な仕様

反応本数：6本 反応温度：室温 攪拌方式：振とう攪拌 回転軌道直径：4mm

回転数：~800rpm (本体側面のSPEED ADJUST設定により、~1000rpmまで調節可能) 重量：8kg

装置サイズ：210(W)×185(D)×300(H)mm 電源：AC-100V, 2A, 50/60Hz

◆価格

カタログNo.	品名	容量	定価(¥)	カタログNo.	品名	容量	定価(¥)
2600220	KMS-3A(アルミ製マニホール仕様) セット内容: 本体, 10mlカラム5本(上下フタ付), 20mlカラム5本(上フタ付), 60mlカラム1本(上フタ付), 天板2枚(①10ml×5本+60ml×1本掛, ②20ml×5本+60ml×1本掛), PTFE製二方コック(6個), PTFE製ドレインコック(本体取付済), アルミ製マニホール(本体取付済)	1set	420,000	2600030	PP製カラム10ml(PE製上下フタ付)	1set	5,200 / 5本入
2600133	60ml×6本 カラム固定ホルダー	1set	13,000	2600048	PP製カラム20ml(PE製上フタ付)	1set	5,200 / 5本入
2600134	150ml×6本 カラム固定ホルダー	1set	13,000	2600056	PP製カラム60ml(PE製上フタ付)	1set	5,200 / 5本入
				2600132	PP製カラム150ml(PE製上フタ付)	1set	13,000 / 5本入
				2600064	PTFE製二方コック	1個	5,200
				2600081	PTFE製ドレインコック	1個	20,000
				2600090	アルミ製マニホール	1個	65,000
				2600099	廃液瓶(穴あきゴム栓・吸引スプレー付)	1set	18,600



国産化学株式会社 カスタマーサービス
<http://www.kokusan-chem.co.jp>

〒230-0045 横浜市鶴見区末広町1-1-40 横浜市産学共同研究センター 研究棟206号

TEL: 0120-81-5930

FAX: 0120-11-5930

E-mail: cs@kokusan-chem.co.jp